


D ケーブルアダプタ「B」


■ 外径の細い平型ケーブルを架空クロージャのケーブル把持具に固定するための部品です。

注文型番例

品名：D ケーブルアダプタ「B」



【FMC0-A0への導入】



Dケーブルアダプタ「B」
平型ケーブル
Dケーブルアダプタ「B」で上下から挟み込みます。

ケーブル把持具
平型ケーブル
鬼目
Dケーブルアダプタ「B」

その他オプション


■ 浸水検知モジュール

- 浸水時 24 時間以内に 2dB の損失増加があること
- 添付のホルダによりクロージャ内部へ固定可能 (曲げ強化型ファイバには、適用できません。)




■ Ground Clip (グラウンドクリップ)

- 2本のテンションメンバをアースに落とすための部品です。必要に応じてお使いください。各種 SWR ケーブル径に対応します。



短い方のテンションメンバには先端にキャップを取り付け



テンションメンバはクロージャ毎に規定された長さで、現行の金具に固定します。

注文型番例

品名：Ground Clip (グラウンドクリップ)

ケーブル増設時のオプションの選定

■ FMC0-FB、FB3、HB3、HHS は新規にケーブルを導入する際、以下のケーブルキットが必要となります。

■ FMC0-FB 用ケーブルキット<※>	■ FMC0-FB 用閉塞栓	■ FMC0-FB3 用ケーブルキット<※>	■ FMC0-FB3 用閉塞栓
■ FMC0-HB3 用ケーブルキット<※>	■ FMC0-HB3 用閉塞栓	■ FMC0-HHS 用ケーブルキット<※>	■ FMC0-HHS 用閉塞栓
サイド用 センタ用 		ケーブル用 ドロップ用 	主ケーブル用 分岐ケーブル用

■ <※>内の※には、新規に導入されるパッキンのサイズが入ります。また、ケーブルを導入しない導入口が生じる場合は、閉塞栓が必要となります。
品名：<クロージャ名>用閉塞栓